



USAGE INTENSIF



VOIR JAUGES D'USURE P.69




PS 15 +

Appareil de resculptage.
Alimentation : 230 V mono.
Poids net/brut : 6/6,5 Kg.

- Transformateur de 500 W pour resculpter plus vite et avec moins d'effort.
- Affichage digital de la puissance de chauffe.
- Poignée légère (600 g.) et ergonomique reliée au boîtier par 2 cables souples.
- Tête recevant toutes les lames se trouvant sur le marché.
- Boîtier métallique avec poignée de transport.
- Mise en veille automatique pour remplacer les lames sans risque.

LAMES DE RESCULPTAGE

Profil rond. MICHELIN recommande le resculptage avec les lames à profil rond.




R 1 x20 **R 2** x20 **R 3** x20 **R 4** x20 **R 5** x20



Affûtage double face pour éviter la plongée dans la gomme et assurer un resculptage régulier.

Profil carré.



C 1 x20 **C 2** x20 **C 3** x20 **C 4** x20 **C 5** x20 **C 6** x10

ACCESSOIRES



15000

Calibre pour mesurer la profondeur de coupe (4 à 9 mm).



RSN

Support de resculptage.